

GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 版本 | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 63, 聚乙烯胺 |
| 订货号 | 1777990000 |
| 类型 | GWDR M63-PO |
| GTIN (EAN) | 4032248158256 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 2 mm | 高度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 净重 | 1.42 g | | |

温度

工作温度 -30 °C...90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| 硅胶 | 是 | 接线数量 | 1 |
| 外径 | 70 mm | 最大工作温度 | 90 °C |
| 最小工作温度 | -30 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 强度 | 2.00 mm | 电缆接头 | M 63 |
| 基础材料 | 聚乙烯胺 | 密封圈直径 | 70.00 mm |
| 密封 | PE-HD | 螺纹 (外部) | M 63 |
| 螺纹 (内部) | M 63 | 内圈直径 D2 | 63.00 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

