

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS ZE (标准黄铜电缆接头，带减张力备件). 电缆接头, 直, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1778420000
类型	VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248161430
数量	50 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VG M12 - MS 68

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
长度	27 mm	长度 (英寸)	1.063 inch
净重	18.88 g		

温度

工作温度 -20 °C...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	5 mm
带 GWDR 的承托类型	IP65	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-20 °C	螺距	1.5 mm
卤素	不	压接范围, 减张力备件, 最大	8 mm
压接范围, 减张力备件, 最小	5.8 mm	AF 尺寸 1	16 mm
AF 尺寸 2	14 mm	AF 尺寸	14 mm
防护等级	IP54	电缆接头	公制的, M 12
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	NBR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 12
螺纹长度	5 mm	螺帽最大扭矩	5.33 Nm
支撑螺丝最大扭矩	8.00 Nm	支撑螺丝最小扭力	8.00 Nm
螺帽最小扭矩	5.33 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M12 MS	版本
订货号	1772360000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 12, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4032248130108	
数量	100 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M12-NP	版本
订货号	1913320000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 12, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4032248543663	
数量	50 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M12-PO	版本
订货号	1777920000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 12, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4032248158188	
数量	50 ST	