

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

| 版本 | VG MS ZE (标准黄铜电缆接头,带减张力备件), 电 缆接头, 直, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的 | |
|------------|---|--|
| 订货号 | <u>1778490000</u> | |
| 类型 | VGM32-MS54 ZE | |
| GTIN (EAN) | 4032248161508 | |
| 数量 | 25 items | |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 | |
| 有效期 | 2024-08-31T00:00:00+02:00 | |
| 替代产品 | <u>VG M32-1/MS68</u> | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------|
| | | | |
| ROHS | 一致 | | |
| 尺寸和重量 | | | |
| | | | |
| 宽度 | 36 mm | 宽度 (英寸) | 1.4173 inch |
| 长度 | 42 mm | 长度 (英寸) | 1.6535 inch |
| 争重 | 140.24 g | | |
| 温度 | | | |
| 工作温度 | -20 °C80 °C | | |
| 环保产品合规 | | | |
| - 110 A IBID - | | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,有例外 | | |
| RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 | | |
| SCIP | DDTT 1100-0008-4739-91 | 100-052 100D52 139 | |
| 通用参数 | | | |
| 最大电缆外径 | 27 mm | | 17 mm |
| 带 GWDR 的承托类型 | IP65 | 最大工作温度 | 80 °C |
| 最小工作温度 | -20 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤 素 | 不 | | 30 mm |
| 压接范围,减张力备件,最小 | 19 mm | AF 尺寸 1 | 42 mm |
| AF 尺寸 2 | 40 mm | AF 尺寸 | 39 mm |
| 防护等级 | IP54 | 电缆接头 | 公制的, M 32 |
| 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 密封件 | NBR |
| 密封 | NBR | | M 32 |
| 螺纹长度 | 8 mm | | 12.00 Nm |
| 支撑螺丝最大扭力 | 18.00 Nm | 支撑螺丝最小扭力 | 18.00 Nm |
| 螺帽最小扭矩 | 12.00 Nm | | |
| | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-00-01 | ECEAGO 14.0 | 27 14 00 01 |

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMU M32 MS

订货号 1737020000 4008190956493

GTIN (EAN)

数量 100 ST 版本

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 32, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的

黄铜锁紧螺母、自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

订货号

类型 SKMU M32 MS SC

0930640004

GTIN (EAN) 4032248976089

20 ST 数量

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 32, 4 mm, 黄铜材质

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件, 如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 **GWDR M32-NP** 版本

订货号 1736260000

GTIN (EAN) 4008190956059

数量 50 ST GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 32, 氯丁橡胶

编制日期 10.11.2025 03:21:17 MEZ

3 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

数量

 类型
 GWDR M32-PO
 版本

 订货号
 1777960000
 GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 32, 聚乙烯胺

 GTIN (EAN)
 4032248158225

硫化纤维垫圈 - KSWF

50 ST



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

 类型
 KSWF M32
 版本

 订货号
 1076690000
 KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 32, 纤维板

 GTIN (EAN)
 4032248838622

 数量
 25 ST

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 KSWN M32 版本 订货号 1076650000 KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 32, 尼龙 6 GTIN (EAN) 4032248838691 数量 25 ST