

TSTW 5/M5 ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
订货号	<a href="#">1779100000</a>
类型	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
数量	10 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	33.6 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 安装导轨

表面处理	经镀锌处理的	强度	2.10 mm
基础材料	钢		

## 分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

## TSTW 5/M5 ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

### 通用订货数据

类型	FKSC M5X8 D9/SW2.5	版本
订货号	<a href="#">0295900000</a>	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	