

TSTW 5/M5 ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 5, 宽度: 18 mm
订货号	1779100000
类型	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	33.6 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

表面处理	经镀锌处理的	强度	2.10 mm
基础材料	钢		

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	FKSC M5X8 D9/SW2.5	版本	
订货号	0295900000	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
数量	50 ST		