## **WTW WF10/WF12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

#### 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 隔板, 深褐, 3 mm		
订货号	<u>1780890000</u>		
类型	WTW WF10/WF12		
GTIN (EAN)	4032248219391		
数量	20 items		

### **WTW WF10/WF12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
MAMID 认证				
MAIMID ME	c <b>Flu</b> s			
ROHS				
JL File Number Search	<u>UL 网站</u>			
cURus 证书号	E60693			
尺寸和重量				
<b>∵</b> ⊼	76.45 mm	深度 (英寸)	3.0098 inch	
深 高度	155.8 mm		6.1338 inch	
<sup>可及</sup> 宽度	3 mm		0.1181 inch	
<sub>死及</sub> 安装宽度	2 mm		19.07 g	
温度		.,,	9	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C	
环保产品合规				
Dalle 全切什太	<b>今</b> 圳 工例从			
RoHS 合规状态 REACH SVHC		合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
	1、他だ 0.1 Wt70 的向	文人工物版 (34110)		
其它技术参数				
可卡装	无	安装指导	直接安装	
材料参数				
<del>は</del> でルナナルハ	\\/	<b>新</b> 名 炉 页	次担	
基础材料	Wemid V-0	颜色编码	深褐	
	V-0			
系统特征值			'	
	 挡板及隔板			
	'			
安装指导	直接安装			
<del></del>				
cURus 证书号	E60693			
分类 				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0		ECLASS 9.0	27-14-11-92	
_ I IIVI 10.0	EC000886	LCLASS S.O		
	EC000886 27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1			27-14-11-92 27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-33	ECLASS 10.0		

## 数据信息页

### **WTW WF10/WF12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

#### 通用订货数据

类型 ADP WF10/WF12 订货号 <u>1780940000</u> GTIN (EAN) 4032248241255

数量 1 M

版本 插销型螺钉端子, 盖板剖面, 透明, 1000 mm

目录日期/图纸 3