

## WTW WF8 2300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

### 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 隔板, 灰色, 2 mm
订货号	<a href="#">1780910000</a>
类型	WTW WF8 2300
GTIN (EAN)	4032248241132
数量	20 items

**WTW WF8 2300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	66.95 mm	深度 (英寸)	2.6358 inch
高度	109.8 mm	高度 (英寸)	4.3228 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
安装宽度	2 mm	净重	24.6 g

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	160 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**材料参数**

基础材料	环氧树脂	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

**系统特征值**

类型	挡板及隔板
----	-------

**通用的**

安装指导	直接安装	最大工作温度	160 °C
------	------	--------	--------

**分类**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		