

ADP WF10/WF12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板剖面, 透明, 1000 mm
订货号	1780940000
类型	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
数量	1 M

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6.05 mm	深度 (英寸)	0.2382 inch
高度	51.4 mm	高度 (英寸)	2.0236 inch
宽度	1000 mm	宽度 (英寸)	39.37 inch
净重	74.25 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是
-----	---

大小

固定尺寸	7 mm
------	------

材料参数

基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	透明
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		