## **WTW WF6 2300**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

### 通用订货数据

|            | ·                     |
|------------|-----------------------|
| 版本         | 插销型螺钉端子, 隔板, 灰色, 2 mm |
| 订货号        | <u>1781230000</u>     |
| 类型         | WTW WF6 2300          |
| GTIN (EAN) | 4032248241125         |
| 数量         | 20 items              |

## **WTW WF6 2300**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| 审批                    |                            |                        |                            |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| ROHS                  | 一致                         |                        |                            |
| 尺寸和重量                 |                            |                        |                            |
| <u>بر</u>             | F.O. 45                    | 次在 / 苯十)               | 2 2012 in all              |
| 深<br>高度               | 58.45 mm                   | 深度 (英寸)                | 2.3012 inch                |
| <sub>同及</sub><br>宽度   | 101.8 mm<br>2 mm           | <br>高度 (英寸)<br>宽度 (英寸) | 4.0079 inch<br>0.0787 inch |
| <sup>见反</sup><br>安装宽度 | 2 mm                       |                        | 18.4 g                     |
| 温度                    | 2                          | 7): =                  | 10.1.9                     |
|                       |                            |                        |                            |
| 存储温度                  | -25 °C55 °C                |                        | -5 °C40 °C                 |
| 最小持续工作温度              | -60 °C                     | 最大持续工作温度               | 160 °C                     |
| 环保产品合规                |                            |                        |                            |
| RoHS 合规状态             | 合规,无例外                     |                        |                            |
| REACH SVHC            | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                        |                            |
| 其它技术参数                |                            |                        |                            |
| 可卡装                   | 无<br>无                     | 安装指导                   | 直接安装                       |
| 材料参数                  |                            |                        |                            |
| 基础材料                  | 环氧树脂                       |                        | 灰色                         |
| 型燃等级符合 UL 94          | V-0                        |                        | <u> </u>                   |
| ———————————<br>系统特征值  |                            |                        |                            |
| 类型                    | 挡板及隔板                      |                        |                            |
| <u>☆──</u><br>通用的     | 1410/011010                |                        |                            |
|                       |                            |                        | 400.00                     |
| 安装指导                  | 直接安装                       | 最大工作温度                 | 160 °C                     |
| 分类                    |                            |                        |                            |
| ETIM 6.0              | EC000886                   | ETIM 7.0               | EC000886                   |
| ETIM 8.0              | EC000886                   | ETIM 9.0               | EC000886                   |
| ETIM 10.0             | EC000886                   | ECLASS 9.0             | 27-14-11-92                |
| ECLASS 9.1            | 27-14-11-33                | ECLASS 10.0            | 27-14-11-92                |
| ECLASS 11.0           | 27-14-11-92                | ECLASS 12.0            | 27-14-11-92                |
| ECLASS 13.0           | 27-25-03-01                | ECLASS 14.0            | 27-25-03-01                |
| ECLASS 15.0           | 27-25-03-01                | <u> </u>               |                            |

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

### **WTW WF6 2300**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

### 通用订货数据

类型 ADP WF6/WF8 订货号 <u>1780930000</u> GTIN (EAN) 4032248241248

数量 1 M

. .

版本 插销型螺钉端子, 盖板剖面, 透明, 1000 mm

编制日期 13.11.2025 12:59:42 MEZ

目录日期/图纸 3