# 数据信息页

### **SAIBGI-P-4A-4/5.1-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片

缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

IDC安装简单, 导线可以直接伸入端子点, 无需压接或剥线。 接线紧固。

#### 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12	
订货号	<u>1781540000</u>	
类型	SAIBGI-P-4A-4/5.1-M12	
GTIN (EAN)	4032248172139	
数量	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批					
ROHS	一致	一致			
尺寸和重量					
净重	25 g				
	25 g				
环保产品合规					
RoHS 合规状态		自然,无例外 合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
技术资料 可定制接插件					
□ 10 ¥h	4	ん立て司	A 40.77		
回路数 插针镀层	4 	 编码 分配	A 编码 插针 1 - 4		
<u>烟秆破层</u> 联接类型			<u>抽</u> 打!- 4 CuZn		
<u> </u>		新元基本的科 最大电缆直径	5.1 mm		
	4 mm		0.5 mm <sup>2</sup>		
· 最小电缆互任 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.25 mm <sup>2</sup>		32 V		
取小压按血标 额定电流	4 A	 防护等级	IP67		
插拔次数	≥ 50	<u>阿尔辛级</u> 污染等级	3		
端头类型	 插座		 否		
螺纹环材料			-25+85 °C		
		77亿温及芯固	25100 C		
PB47 USB /M12 I通用	<u> </u>				
回路数	4		M12		
端口 2	IDC	 外壳基本材料	CuZn		
联接螺纹	M12		镀锡		
防护等级	IP67		≥ 50		
 标准					
连接器标准	IEC 61076-2-101				
分类	120 01070 2 101				
<i>,,,</i> ,					
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635		
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635		
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02		
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02		
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16		
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16		
ECLASS 15.0	27-44-01-16				

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# **SAIBGI-P-4A-4/5.1-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

插针分配方案