## **ZBW 1/3.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

| 版本         | Z系列, 操作工具         |  |  |
|------------|-------------------|--|--|
| 订货号        | <u>1781930000</u> |  |  |
| 类型         | ZBW 1/3.5         |  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248199532     |  |  |
| 数量         | 1 items           |  |  |

## **ZBW 1/3.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| 审批                                    |                            |              |                |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|
| ROHS                                  | 一致                         |              |                |  |
| 尺寸和重量                                 |                            |              |                |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 23.75 mm                   | 深度 (英寸)      | 0.935 inch     |  |
|                                       | 140.7 mm                   | 高度 (英寸)      | 5.5394 inch    |  |
| 宽度                                    | 27.76 mm                   | 宽度 (英寸)      | 1.0929 inch    |  |
| 净重                                    | 16.52 g                    |              |                |  |
| 温度                                    |                            |              |                |  |
| 存储温度                                  | -25 °C55 °C                | 环境温度         | -5 °C40 °C     |  |
| <sub>ける通及</sub><br>最小持续工作温度           | -40                        |              | 100            |  |
| 环保产品合规                                |                            |              |                |  |
| A 15d b -                             | A ID                       |              |                |  |
| RoHS 合规状态                             | 合规,无例外                     |              |                |  |
| REACH SVHC                            | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |              |                |  |
| 其它技术参数                                |                            |              |                |  |
| 防爆版                                   | 不                          |              |                |  |
| 材料参数                                  |                            |              |                |  |
| <del>≒</del> 7⊔+→Ψ1                   | DOM                        | <b>站在心</b> 拉 | ↓τ <b>.</b> Δ. |  |
| 基础材料                                  | POM<br>HB                  | 颜色编码         | 橙色 橙色          |  |
| 系统特征值                                 |                            |              |                |  |
| 类型                                    | 操作工具                       |              |                |  |
| <br>分类                                |                            |              |                |  |
| ETIM 0.0                              | 50000440                   | ETU4 7.0     | 50000440       |  |
| ETIM 6.0                              | EC000149                   | ETIM 7.0     | EC000149       |  |
| ETIM 8.0                              | EC000149                   | ETIM 9.0     | EC000149       |  |
| ETIM 10.0                             | EC000149                   | ECLASS 9.0   | 21-04-50-03    |  |
| ECLASS 9.1                            | 21-01-90-90                | ECLASS 10.0  | 21-04-50-03    |  |
| ECLASS 11.0                           | 21-04-50-03                | ECLASS 12.0  | 21-04-50-03    |  |
| ECLASS 13.0<br>ECLASS 15.0            | 21-04-50-03<br>21-04-50-03 | ECLASS 14.0  | 21-04-50-03    |  |
| ECLASS 15.0                           | 2 1-04-50-03               |              |                |  |