

产品图片



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	Z系列, 操作工具
订货号	1781930000
类型	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	23.75 mm	深度 (英寸)	0.935 inch
高度	140.7 mm	高度 (英寸)	5.5394 inch
宽度	27.76 mm	宽度 (英寸)	1.0929 inch
净重	16.52 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-40 °C...55 °C
最小持续工作温度	-40 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不
-----	---

材料参数

基础材料	POM	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	HB		

系统特征值

类型	操作工具
----	------

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		