SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似





电缆M25,用于绝缘外径为 13 mm 到 18 mm 的电缆。带 M25 电缆的 SAI 分配器适用于以下类型电缆:

- 21 x 0.50 mm
- 18 x 0.75 mm 到 21 x 0.75 mm
- 14 x 1,00 mm 到 20 x 1,00 mm
- 8 x 1.50 mm 到 16 x 1.50 mm

通用订货数据

版本	自装配规格 带 M20 出线, 30 V, , LED: 不, 起始器 LED: 无, 接线类型: 无
订货号	<u>1782750000</u>
类型	SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5
GTIN (EAN)	4032248179503
数量	1 items

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
宣 使	55 mm	京庶 / 茶 计\	2.1654 in ab
高度 宽度		高度 (英寸)	2.1654 inch 2.3622 inch
	60 mm 312.4 g	宽度 (英寸)	2.3622 Inch
温度			
工作温度	-20 - 90°C		
环保产品合规			
A ladh-t	A.I		
RoHS 合规状态	合规,无例外	E (0)(10)	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物	质 (SVHC)	
联接数据		<u>-</u>	
导线连接方式	PUSH IN	是小中继外久	10 mm
		最小电缆外径	10 mm
最大电缆外径	14 mm	电缆接头	M 20
压接范围,最小	0.14 mm ²	压接范围,最大	1.5 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
单股导线的,最小值 H05(07) V-U	0.14 mm ²	单股导线的,最大值 H05(07) V-U	1.5 mm ²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.14 mm ²	软导线,最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.28 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1, 最小	0.25 mm ²	最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/1	1 mm ²
存储空间	大型	分线盒出线	自装配规格 带 M20 出线
常规技术数据			
RE+ID 学 4T	IDGO	汗 .	2
防护等级	IP68	污染等级 括状次数	3
阻燃性能	V-0	插拔次数 2.55	≤ 50 —
LED	不	起始器 LED	无
材料数据			
外壳基本材料	铸锌 (防护盖)	分线盒材料	金属材质
<u>外壳颜色</u>		<u>力线盖材料</u> 盖罩密封材料	<u> </u>
螺钉插座		<u> </u>	及泡浆氨脂 CuZn
插针镀层	·····································	触点支架材料	PBT (UL 94 VO)
	MX 77TH J	ルムボンス 本当り作す	151 (01 37 40)
电气数据			
额定电压,最小	10 V	额定电压,最大	30 V
检测电压	1 kV	单个回路最大载流量	4 A
总电流	10 A	每路信号的电流	2 A
存在电气分离	无		
ホルサナン*/+ P			
电缆技术数据			
	1.1	B .l. 라.//k.bl. /7	10
电纯权不致据 最大电缆外径 适用于拖曳电缆		最小电缆外径	10 mm

编制日期 04.11.2025 07:51:54 MEZ

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

数据信息页

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

与插图相似



SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

类型 SAI-SK-M12

订货号 9456050000

GTIN (EAN) 4008190304058

数量 30 ST

版本

受保护组件,护罩

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型 SCREWTY SET -DM 订货号 <u>1920000000</u>

4032248436859

版

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

数量 1 ST

GTIN (EAN)

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

5

数据信息页

SAI-4/6/8 MH MH BLF3.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

订货号

通用订货数据

类型 ESG 8/20 K MC NE WS

2558360000

<u>50000</u>

版本

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

GTIN (EAN) 4050118569070

数量 200 ST

目录日期 / 图纸