

HDC 10A KLU 2PG09G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 9 |
| 订货号 | 1783250000 |
| 类型 | HDC 10A KLU 2PG09G |
| GTIN (EAN) | 4032248181650 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 48 mm | 高度 (英寸) | 1.8898 inch |
| 宽度 | 53.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.1063 inch |
| 净重 | 131 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| | | |
|-------|-------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 水 | |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 | |
| 材料 | 紫外 | |
| 化学抵抗力 | 不稳定 | |
| 材料 | 臭氧 | |
| 化学抵抗力 | 不稳定 | |

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

HDC 10A KLU 2PG09G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小

| | | | |
|------|-------|--------|---------|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 29.5 mm |
| 外壳总长 | 63 mm | 外壳高度 B | 48 mm |

运行

| | | | |
|----------|--------|---------------|------------|
| 电缆接头尺寸 | PG 9 | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 拧紧力矩 | 0.5 Nm |
| 上方输入电缆数量 | 2 | 两侧输入电缆数量 | 0 |
| 外壳设计 | 耦合装置外壳 | 锁定系统设计 | 端部锁定, 普通高度 |
| 类型 | 标准 | 安装尺寸 | 2 |
| 进线 | 带螺纹 | 型号 | 耦合延伸 |
| 机罩设计 | 长托架 | 密封 | 无密封 |
| 螺纹 (内部) | PG 9 | 颜色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 2 | 适用于 ModuPlug® | 无 |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10A KLU 2PG09G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 10A KLU 2PG09G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 10A DMDL 2B0 | 版本 |
| 订货号 | 1665880000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 2, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190422912 | |
| 数量 | 1 ST | |

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | VG 9-MS68 | 版本 |
| 订货号 | 1569070000 | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190116262 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | VG 9-K68 | 版本 |
| 订货号 | 1568980000 | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190136673 | |
| 数量 | 50 ST | |