

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Y- 插头, M12 / M8, 信号倍增器 |
| 订货号 | 1783420000 |
| 类型 | SAI-Y-4-4/2-4 M12/8 |
| GTIN (EAN) | 4032248183357 |
| 数量 | 1 items |

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 14.96 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

技术资料 可定制接插件

| | |
|--------|-------------|
| 回路数 | 4 |
| 插针镀层 | Au (Gold) |
| 额定电压 | 24 V |
| 防护等级 | IP67 |
| 屏蔽连接 | 否 |
| 外壳温度范围 | -25...+90°C |

| | |
|--------|---------------------|
| 编码 | M12 = A-编码 / M8 = 无 |
| 外壳基本材料 | PUR |
| 额定电流 | 4 A |
| 污染等级 | 3 |
| 螺纹环材料 | 锌压铸 |

联接数据

| | |
|--------------|--------|
| 组件出线口 - 接插件 | M12 针式 |
| 单出线口 2 - 接插件 | M8 孔式 |

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 单出线口 1 - 接插件 | M8 孔式 |
| 拧紧力矩矩 | M8: 0.5 - 0.6Nm, M12: 0.8 - 1.2Nm |

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

通用参数

| | |
|--------|-------------|
| 回路数 | 4 |
| 联接螺纹 | M12 / M8 |
| 插针材料 | CuZn |
| 外壳基本材料 | PUR |
| 额定电流 | 4 A |
| 污染等级 | 3 |
| 端口 2 | 螺钉 |
| 外壳温度范围 | -25...+90°C |

| | |
|--------|---------------------|
| 编码 | M12 = A-编码 / M8 = 无 |
| 插座触点材料 | CuZn |
| 插针镀层 | Au (Gold) |
| 额定电压 | 24 V |
| 防护等级 | IP67 |
| 端口 1 | M12/M8 |
| 屏蔽连接 | 否 |
| 导线外径 | - |

分类

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |


SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



尺寸图



接线图

1. Female M8 2. Female M8

