SAIBGI-P-3A-3.2/5.4-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

IDC安装简单, 导线可以直接伸入端子点, 无需压接或剥线。 接线紧固。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M8		
订货号	<u>1784030001</u>		
类型	SAIBGI-P-3A-3.2/5.4-M8		
GTIN (EAN)	4032248429981		
数量	1 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
			<u>'</u>		
净重	14.6 g	14.6 g			
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC		不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
技术资料 可定制接插件					
回路数	3	编码	无		
插针镀层	镀锡	 联接类型	刺穿绝缘层联接		
外壳基本材料	CuZn	 绝缘电阻	108 Ω		
最大电缆直径	5.4 mm	 最小电缆直径	3.2 mm		
最大压接面积	0.34 mm ²	 最小压接面积	0.14 mm ²		
额定电压	32 V	 额定电流	4 A		
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50		
污染等级	3	端头类型	插座		
屏蔽连接		螺纹环材料			
外壳温度范围	-25+85 °C				
标准					
连接器标准	IEC 61076-2-104				
分类	1				
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635		
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635		
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02		
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02		
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16		
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16		

27-44-01-16

ECLASS 15.0