

SAISGI-P-3A-3.2/5.4-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适用于机械工程。M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

IDC安装简单，导线可以直接伸入端子点，无需压接或剥线。接线紧固。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 可现场安装的接插件, M8 |
| 订货号 | 1784040001 |
| 类型 | SAISGI-P-3A-3.2/5.4-M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248429998 |
| 数量 | 1 items |

SAISGI-P-3A-3.2/5.4-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|----|------|
| 直径 | 11.5 mm | 净重 | 13 g |
|----|---------|----|------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 回路数 | 3 | 编码 | A 编码 |
| 插针镀层 | 镀金的 | LED | 不 |
| 联接类型 | 刺穿绝缘层联接 | 外壳基本材料 | 铸铝, 聚酰胺 |
| 绝缘电阻 | 108 Ω | 最大电缆直径 | 5.1 mm |
| 最小电缆直径 | 2.5 mm | 最大压接面积 | 0.34 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.14 mm ² | 额定电压 | 32 V |
| 额定电流 | 4 A | 防护等级 | IP67 |
| 插拔次数 | ≥ 50 | 污染等级 | 3 |
| 端头类型 | 公头 | 屏蔽连接 | 否 |
| 螺纹环材料 | 锌压铸 | 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C |

标准

| | |
|-------|-----------------|
| 连接器标准 | IEC 61076-2-104 |
|-------|-----------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |