#### **SAIBGZ-M-4A-6/8-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

弹片联接保证联接质量和功能, 同时缩短安装耗时。 这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。 导线与压线夹之间的联接抗震动,能提供持久的稳定的联接。

#### 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>1784740002</u>
类型	SAIBGZ-M-4A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248647965
数量	1 items

#### **SAIBGZ-M-4A-6/8-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

MAMID 认证



ROHS 一致

#### 尺寸和重量

净重 40.48 g

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

#### 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	弹片联接
外壳基本材料	PA		108 Ω
最大电缆直径	8 mm	 最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
额定电压	250 V		4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 +85 ° C	连接点截面积,最大值	0.5 mm <sup>2</sup>
连接点截面积,最小值	0.14 mm <sup>2</sup>		

#### PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	Tension-clamp		PA
联接螺纹	M12	 插针镀层	镀金的
防护等级	IP67		≥ 100

#### 分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

目录日期/图纸 2

## **SAIBGZ-M-4A-6/8-M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

## 插针分配方案

