

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,加高, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	<u>1786920000</u>
类型	HDC 64D SDBO 2M32G
GTIN (EAN)	4032248204168
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	106 mm	高度 (英寸)	4.1732 inch
宽度	76.8 mm	宽度 (英寸)	3.0236 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	132 mm
	537 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sul	fonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	dda3647412f
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

		粉末涂层
IP65, 插接状态下	提示 防护级别	带此类盖板的防护等级 IP20
无	锁定元件材料	不锈钢
122 mm	进 经	世界 世界 世界
		で 場 ス 57.5 mm
		84 mm
5 mm		04 111111
,		,
M 32	插头/插座/盖板	下部 底座
带盖板	上方输入电缆数量	0
2	 罩盖设计	带罩盖的
插座外壳	 锁定系统设计	侧面锁定,加高
 高的		8
一 带螺纹	 型号	插座外壳
十字托架	 密封	NBR
M 32	 颜色 (RAL)	RAL 7035
8	适用于 ModuPlug®	是
FC000437	ETIM 7.0	EC000437
		EC000437
		27-44-02-02
		27-44-02-02
		27-44-02-02
		27-44-02-02
27-44-02-02		27 1702 02
	132 mm 43 mm 120 mm 5 mm M 32 带盖板 2 插座外壳 高的 带螺纹 十字托架 M 32 8 EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02 27-44-02-02	IP65, 插接状态下




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿金和高度耐度蚀和耐油类性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TOBO 1PG29G	版本
订货号	<u>1662020000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418540	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBO 1PG21G	版本
订货号	<u>1662080000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418601	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBO 1PG29G	版本
类型 订货号	HDC 64D TOBO 1PG29G 1662100000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号	1662100000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN)	1662100000 4008190418625	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
订货号 GTIN (EAN) 数量	1662100000 4008190418625 1 ST	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1662100000 4008190418625 1 ST HDC 24B TOBO 1M32G	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29版本

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TSBO 1PG21G	版本
订货号	<u>1661860000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418397	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1PG29G	版本
类型 订货号	HDC 24B TSBO 1PG29G 1661880000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外

目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC 64D TSBO 1PG21G	版本
订货号	1661940000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418472	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1PG29G	版本
订货号	<u>1661960000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418496	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1M32G	版本
订货号	<u>1786790000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204038	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1M25G	版本
订货号	<u>1786800000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204045	壳, 侧面锁定,加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1M32G	版本
订货号	<u>1787770000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205219	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1M25G	版本
订货号	<u>1787780000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205226	壳, 侧面锁定,加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B DODQ 2QB	版本
订货号	1009100000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248713844	定,加高, 标准
数量	1 ST	

目录日期/图纸 6