

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	1786920000
类型	HDC 64D SDBO 2M32G
GTIN (EAN)	4032248204168
数量	1 items

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

高度	106 mm	高度 (英寸)	4.1732 inch
宽度	76.8 mm	宽度 (英寸)	3.0236 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	132 mm
净重	537 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	水	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	紫外	
化学抵抗力	不稳定	
材料	臭氧	
化学抵抗力	不稳定	

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	提示 防护级别	带此类盖板的防护等级： IP20
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢

尺寸大小

孔距 A2	132 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	57.5 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度B	84 mm
底座高度 B1	5 mm		

运行

电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	2	罩盖设计	带罩盖的
外壳设计	插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定, 加高
类型	高的	安装尺寸	8
进线	带螺纹	型号	插座外壳
机罩设计	十字托架	密封	NBR
螺纹 (内部)	M 32	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	8	适用于 ModuPlug®	是

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插头外壳 顶部进线




特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TOBO 1PG29G	版本
订货号	1662020000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418540	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBO 1PG21G	版本
订货号	1662080000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418601	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBO 1PG29G	版本
订货号	1662100000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418625	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOBO 1M32G	版本
订货号	1787830000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248205271	
数量	1 ST	

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TSBO 1PG21G	版本
订货号	1661860000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418397	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1PG29G	版本
订货号	1661880000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418410	
数量	1 ST	

HDC 64D SDBO 2M32G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC 64D TSBO 1PG21G	版本
订货号	1661940000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418472	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1PG29G	版本
订货号	1661960000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418496	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1M32G	版本
订货号	1786790000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204038	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBO 1M25G	版本
订货号	1786800000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204045	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1M32G	版本
订货号	1787770000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248205219	
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBO 1M25G	版本
订货号	1787780000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205226	
数量	1 ST	

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B DODQ 2QB	版本
订货号	1009100000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4032248713844	
数量	1 ST	