数据信息页

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁定， 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	1786950000
类型	HDC 64D SDLU 2M25G
GTIN (EAN)	4032248204199
数量	1 items

数据信息页

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	106 mm	高度 (英寸)	4.1732 inch
宽度	98.8 mm	宽度 (英寸)	3.8898 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	132 mm
净重	659 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

通用参数

表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下

数据信息页

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小

孔距 A2	132 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	57.5 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度B	84 mm
底座高度 B1	5 mm		

运行

电缆接头尺寸	M 25	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	带盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	2	罩盖设计	带罩盖的
外壳设计	插座外壳	锁定系统设计	端部锁定，普通高度
类型	高的	安装尺寸	8
进线	带螺纹	型号	插座外壳
机罩设计	长托架	密封	NBR
螺纹 （内部）	M 25	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	8	适用于 ModuPlug®	是

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 64D TOBU 2M32G	版本
订货号	1009710000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248771394	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBU 1M40G	版本
订货号	1045560000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248780532	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

XXL插头外壳， 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 64D TOBU 1M50G	版本
订货号	1111140000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248964413	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50
数量	1 ST	

插头外壳 顶部进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	HDC 24B TOBU 1PG21G	版本
订货号	1661370000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417925	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOBU 1PG29G	版本
订货号	1661380000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417932	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBU 1PG21G	版本
订货号	1661440000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417994	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBU 1PG29G	版本
订货号	1661460000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418014	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TOBU 1M32G	版本
订货号	1786830000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204076	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOBU 1M32G	版本
订货号	1787810000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205257	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOBU 1M25G	版本
订货号	1787820000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205264	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOBU 1M40G	版本
订货号	1902980000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248585274	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

XXL插头外壳， 侧面进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 64D TSBU 1M50G	版本
订货号	1111130000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248967711	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50
数量	1 ST	

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 侧面进线

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TSBU 1PG21G	版本
订货号	1661230000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417789	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBU 1PG29G	版本
订货号	1661240000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417796	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1PG21G	版本
订货号	1661300000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417857	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1PG29G	版本
订货号	1661320000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190417871	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1M32G	版本
订货号	1786770000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204014	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1M25G	版本
订货号	1786780000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204021	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBU 1M32G	版本
订货号	1787750000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205097	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBU 1M25G	版本
订货号	1787760000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205103	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1M40G	版本
订货号	1809630000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248284986	壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSBU 1M40G	版本
订货号	1902480000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248592944	壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B DODQ 4BO	版本
订货号	1665630000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁
GTIN (EAN)	4008190422653	定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

IP68 版本

魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M25 - MS 68	版本
订货号	1772230000	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 8 mm, OD min. 10 -
GTIN (EAN)	4032248129881	OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜
数量	25 ST	材质, 镀镍的
类型	VG M25 - K 68	版本
订货号	1772310000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD min. 13 -
GTIN (EAN)	4032248129973	OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	25 ST	