

## HDC 40D TSBO 1M32G


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 订货号        | <a href="#">1787020000</a>                                                   |
| 类型         | HDC 40D TSBO 1M32G                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248204267                                                                |
| 数量         | 1 items                                                                      |

## HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 93.3 mm | 深度 (英寸) | 3.6732 inch |
| 高度 | 76 mm   | 高度 (英寸) | 2.9921 inch |
| 宽度 | 55 mm   | 宽度 (英寸) | 2.1654 inch |
| 净重 | 333 g   |         |             |

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料    | 丙酮      |
|       | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
|       | 材料    | 钻孔油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 柴油      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 乙醇      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 传动油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 液压油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 冷却剂     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 石油挥发油   |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 汗液      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 高级汽油    |
|       | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
|       | 材料    | 水       |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 紫外      |
|       | 化学抵抗力 | 不稳定     |
|       | 材料    | 臭氧      |
|       | 化学抵抗力 | 不稳定     |

## 通用参数

|        |             |        |      |
|--------|-------------|--------|------|
| 外壳基本材料 | 铸铝          | 表面处理   | 粉末涂层 |
| 防护等级   | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无    |

编制日期 02.02.2026 03:08:47 MEZ

目录日期 / 图纸

## HDC 40D TSBO 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据


|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 锁定元件材料        | 不锈钢         |             |             |
| 尺寸大小          |             |             |             |
| 进线            | 带螺纹         | 外壳宽度 C      | 43 mm       |
| 外壳总长          | 93.3 mm     | 外壳高度B       | 76 mm       |
| 运行            |             |             |             |
| 电缆接头尺寸        | M 32        | 插头/插座/盖板    | 上部 插座       |
| 罩盖            | 无盖板         | 上方输入电缆数量    | 0           |
| 两侧输入电缆数量      | 1           | 外壳设计        | 侧面进线, 插头外壳  |
| 锁定系统设计        | 侧面锁定, 加高    | 类型          | 高的          |
| 安装尺寸          | 6           | 进线          | 带螺纹         |
| 型号            | 插头          | 机罩设计        | 十字托架        |
| 密封            | 无密封         | 螺纹 (内部)     | M 32        |
| 颜色 (RAL)      | RAL 7035    | BG          | 6           |
| 适用于 ModuPlug® | 是           |             |             |
| 分类            |             |             |             |
| ETIM 8.0      | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0     | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0   | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 40D TSBO 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 16B DMDQ 4B0           | 版本                                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1665620000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190422646              |                                                                        |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                        |

## 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 16B SDBO 2PG21G        | 版本                                                                            |
| 订货号        | <a href="#">1657640000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410698              |                                                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                               |
| 类型         | HDC 16B SDBO 2M25G         | 版本                                                                            |
| 订货号        | <a href="#">1788260000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205790              |                                                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                               |
| 类型         | HDC 16B SDBO 1M25G         | 版本                                                                            |
| 订货号        | <a href="#">1900080000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248520756              |                                                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                               |
| 类型         | HDC 16B SBO 2M32G          | 版本                                                                            |
| 订货号        | <a href="#">2454650000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: M 32        |
| GTIN (EAN) | 4050118472219              |                                                                               |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                               |

## HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

| 类型         | HDC 16B ADBO               | 版本                                             |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| 订货号        | <a href="#">1209200000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |  |
| GTIN (EAN) | 4008190871130              | 侧面锁定, 加高, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: none               |  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                |  |