
数据信息页

# HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 订货号 | 1787110000 |
| 类型 | HDC 40D SBU 2M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248204458 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 |  |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E92202 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 117 mm | 深度 (英寸) | 4.6063 inch |
| 高度 | 84 mm | 高度 (英寸) | 3.3071 inch |
| 宽度 | 56.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.2244 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 45 mm | 安装宽度 | 105 mm |
| 净重 | 431 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |

### 环保产品合规

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 | |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 水 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |

# 数据信息页

## HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 外壳基本材料 | 铸铝 | 表面处理 | 粉末涂层 |
| 防护等级 | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无 |
| 锁定元件材料 | 不锈钢 | | |

### 尺寸大小

| | | | |
|---|---|---|---|
| 孔距 A2 | 105 mm | 进线 | 带螺纹 |
| 外壳宽度 C | 43 mm | 插座宽度 C1 | 56.5 mm |
| 外壳总长 | 93.3 mm | 外壳高度B | 84 mm |
| 底座高度 B1 | 5 mm | | |

### 运行

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆接头尺寸 | M 32 | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 上方输入电缆数量 | 0 |
| 两侧输入电缆数量 | 2 | 外壳设计 | 插座外壳 |
| 锁定系统设计 | 侧面锁定，普通高度 | 类型 | 高的 |
| 安装尺寸 | 6 | 进线 | 带螺纹 |
| 型号 | 插座外壳 | 机罩设计 | 十字托架 |
| 密封 | NBR | 螺纹 （内部） | M 32 |
| 颜色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| 适用于 ModuPlug® | 是 | | |

### 分类


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

# HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸



# HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | HDC 16B TSBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656480000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190409494 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TSBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656520000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190409531 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TSBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1656540000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190409555 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TSBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787000000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204243 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TSBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787010000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204250 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B TSBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1788180000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248205714 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B TSBU 1M40G | 版本 |
| 订货号 | 1809620000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248284979 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TSBU 1M40G | 版本 |
| 订货号 | 1904800000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248521852 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |

# HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | HDC 40D TOBU 2M25 | 版本 |
| 订货号 | 1208380000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248100248 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B TOBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656590000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190409609 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TOBU 1PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1656630000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190409647 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TOBU 1PG29G | 版本 |
| 订货号 | 1656650000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4008190409661 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TOBU 1M32G | 版本 |
| 订货号 | 1787060000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204304 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 40D TOBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787070000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248204410 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B TOBU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | 1788210000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外 |
| GTIN (EAN) | 4032248205745 | 壳, 侧面锁定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |

### 防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合， 防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识， 因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

# HDC 40D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | HDC 16B DODQ 4BO | 版本 |
| 订货号 | 1665260000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190421960 | 定， 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |