

## HDC 10B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 订货号        | <a href="#">1787580000</a>                                                     |
| 类型         | HDC 10B TSLU 1M25G                                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248204922                                                                  |
| 数量         | 1 items                                                                        |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E92202                |

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 高度 | 52 mm    | 高度 (英寸) | 2.0472 inch |
| 宽度 | 43 mm    | 宽度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 净重 | 124.96 g |         |             |

## 温度

|      |                   |
|------|-------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

## 环保产品合规

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |         |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |         |
| 化学抵抗力      | 材料                         | 丙酮      |
|            | 化学抵抗力                      | 有条件的耐受性 |
|            | 材料                         | 钻孔油     |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 柴油      |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 乙醇      |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 传动油     |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 液压油     |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 冷却剂     |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 石油挥发油   |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 汗液      |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 高级汽油    |
|            | 化学抵抗力                      | 有条件的耐受性 |
|            | 材料                         | 水       |
|            | 化学抵抗力                      | 有耐受性    |
|            | 材料                         | 紫外      |
|            | 化学抵抗力                      | 不稳定     |
|            | 材料                         | 臭氧      |
|            | 化学抵抗力                      | 不稳定     |

## 通用参数

|        |             |        |      |
|--------|-------------|--------|------|
| 外壳基本材料 | 铸铝          | 表面处理   | 粉末涂层 |
| 防护等级   | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无    |
| 锁定元件材料 | 不锈钢         |        |      |

## HDC 10B TSLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸大小

|      |       |        |       |
|------|-------|--------|-------|
| 进线   | 带螺纹   | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 73 mm | 外壳高度 B | 52 mm |

## 运行

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆接头尺寸        | M 25       | 插头/插座/盖板 | 上部 插座      |
| 罩盖            | 无盖板        | 上方输入电缆数量 | 0          |
| 两侧输入电缆数量      | 1          | 外壳设计     | 侧面进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计        | 端部锁定, 普通高度 | 类型       | 标准         |
| 安装尺寸          | 4          | 进线       | 带螺纹        |
| 型号            | 插头         | 机罩设计     | 长托架        |
| 密封            | 无密封        | 螺纹 (内部)  | M 25       |
| 颜色 (RAL)      | RAL 7035   | BG       | 4          |
| 适用于 ModuPlug® | 无          |          |            |

## 分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 10B TSLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



HDC 10B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 10B DMDL 1LB           | 版本                                                                       |
| 订货号        | <a href="#">2065540000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4050118415483              |                                                                          |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                          |