

## WSH 26 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

### 通用订货数据

版本	附件, 金属材质
订货号	<a href="#">1789750000</a>
类型	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	4032248213603
数量	10 items

**WSH 26 MT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	134 mm	深度 (英寸)	5.2756 inch
高度	32.8 mm	高度 (英寸)	1.2913 inch
宽度	14.8 mm	宽度 (英寸)	0.5827 inch
净重	52.5 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最大持续工作温度	85 °C		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

防爆版	不	安装方式	旋紧的
-----	---	------	-----

**材料参数**

基础材料	金属材质	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

**通用的**

回路数	1
-----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		