

WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 金属材质
订货号	1789750000
类型	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	40322482 13603
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	134 mm	深度 (英寸)	5.2756 inch
高度	32.8 mm	高度 (英寸)	1.2913 inch
宽度	14.8 mm	宽度 (英寸)	0.5827 inch
净重	52.5 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最大持续工作温度	85 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不	安装方式	旋紧的
-----	---	------	-----

材料参数

基础材料	金属材料	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

通用的

回路数	1
-----	---

分类

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		