

**WSH 26 MT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 附件, 金属材质                   |
| 订货号        | <a href="#">1789750000</a> |
| 类型         | WSH 26 MT                  |
| GTIN (EAN) | 40322482 13603             |
| 数量         | 10 items                   |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 134 mm  | 深度 (英寸) | 5.2756 inch |
| 高度 | 32.8 mm | 高度 (英寸) | 1.2913 inch |
| 宽度 | 14.8 mm | 宽度 (英寸) | 0.5827 inch |
| 净重 | 52.5 g  |         |             |

## 温度

|          |                |      |               |
|----------|----------------|------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最大持续工作温度 | 85 °C          |      |               |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| 防爆版 | 不 | 安装方式 | 旋紧的 |
|-----|---|------|-----|

## 材料参数

|              |      |      |    |
|--------------|------|------|----|
| 基础材料         | 金属材料 | 颜色编码 | 灰色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | None |      |    |

## 通用的

|     |   |
|-----|---|
| 回路数 | 1 |
|-----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001166    | ETIM 9.0    | EC001166    |
| ETIM 10.0   | EC001166    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 |             |             |