

## CC-RAIL 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 1000 x 17 mm, 自粘贴式, 黑色
订货号	<a href="#">1790150000</a>
类型	CC-RAIL 1000
GTIN (EAN)	4032248213610
数量	1 items

**CC-RAIL 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	10 g		

**温度**

工作温度范围	-20...80 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	双面胶	
类型	自我粘贴的	
宽度	17 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-20 °C	
颜色编码	黑色	
卤素	不	
基础材料	PVC	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories	
工作温度范围	-20...80 °C	
应用/制造商	自粘贴式	

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC-RAIL 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

