



插图类似

通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 15 x 17 mm, 黑色
订货号	1790430000
类型	CC-H 15/17
GTIN (EAN)	4032248215225
数量	75 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	0.01 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.009 kg CO2 eq.

通用数据

类型	标记号托架	
宽度	17 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	黑色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
推荐使用的工业	机械制造	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories	
工作温度范围	-40...100 °C	

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		