

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



我们供应各种规格的M12分配器。4、6或8个M12插槽为4或5回路设计。组合引出线设计为固定电缆规格、罩盖规格供用户联接或用M23联接。此外我们还供应一些特殊规格。例如可适用任何联接类型的1对1分配器或允许用于防爆区1的分配器。

**通用订货数据**

版本	自装配规格, 30 V., LED: 不, 起始器 LED:., 接线类型:., 10 m
订货号	<a href="#">1791461000</a>
类型	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M
GTIN (EAN)	4050118312133
数量	1 items

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	59.2 mm	深度 (英寸)	2.3307 inch
高度	32.5 mm	高度 (英寸)	1.2795 inch
净重	0.1 g		

## 温度

工作温度 -20 - 80°C

## 环保产品合规

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## 联接数据

电缆接头 M 20 分线盒出线 自装配规格

## 常规技术数据

防护等级	IP68	回路数	5
污染等级	3	LED	不

## 材料数据

外壳基本材料	Pocan	分线盒材料	塑料材质
外壳颜色	灰, RAL 7032	触点材料	CuZn
插针镀层	镀金的	触点支架材料	PBT (UL 94 V0)

## 电气数据

额定电压, 最小	10 V	额定电压, 最大	30 V
单个回路最大载流量	4 A	总电流	10 A

## 电缆技术数据

回路数	5	护套颜色	黑色
外径	9.7 mm	带屏蔽	无
卤素	不	最小弯曲半径, 可变	10 *直径
弯曲循环	2 Mio	导线横截面 (打印/在线)	16 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>
护套材料	PUR	颜色编码	白色, 绿色, 黄色, 灰色, 粉色, 红色, 棕色, 黑色, 紫色, 灰色 / 粉色, 红色 / 蓝色, 白/绿, 白色 / 黄色, Yellow / brown, 白色 / 灰色, 灰色 / 棕色, 蓝色, 绿/黄
电缆长度	10 m	适用于拖曳电缆	是

## 分类

ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		


SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备：Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点：

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ESG 9/20 MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1609940000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式	
GTIN (EAN)	4008190203528		
数量	200 ST		