



TM 标记套适合所有用途。TM 标记套的应用非常广泛：从细线到大外径电缆。这种外套确保内部插入的标记号可以免受外部影响，得到最佳保护。TM 标记套的安装非常灵活。

- 为内部插入的标记号提供最佳保护
- 适合多种应用场合的电缆和导线
- 适合所有截面积的导线
- TMX 30 可采用电缆扎带固定（宽度 4.6mm）

#### 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | TM, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 4 - 6 mm |
| 订货号        | <a href="#">1798510000</a>                   |
| 类型         | TM 203/12 V0                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248243167                                |
| 数量         | 500 items                                    |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 5 mm   | 深度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 高度 | 12 mm  | 高度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 宽度 | 5 mm   | 宽度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 净重 | 0.42 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |             |         |          |
|--------------|-------------|---------|----------|
| 打印类型         | 空白          | 宽度      | 5 mm     |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         | 最大工作温度  | 80 °C    |
| 最小工作温度       | -40 °C      | 颜色编码    | 透明       |
| 基础材料         | PVC         | 推荐使用的工业 | 交通, 机械制造 |
| 工作温度范围       | -40...80 °C |         |          |


## 导线和电缆标记号

|        |                    |        |                          |
|--------|--------------------|--------|--------------------------|
| 最大压接面积 | 10 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积 | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| 最大电缆外径 | 6 mm               | 最小电缆外径 | 4 mm                     |
| 导线外径   | 4 - 6 mm           | 导线压接面积 | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

空白




TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TM-I 12 MC NE BL           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411693</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4008190397456              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12 MC NE GE           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411687</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348984              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12 MC NE GN           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411688</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4008190398682              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12 MC NE RT           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411686</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4008190397463              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12 MC NE WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色              |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |

Blank



TM-I 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TM-I 12/18 MC NE BL        | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1421160000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4050118225006              |  |
| 数量         | 240 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12/18 MC NE GE        | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1409630000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118210835              |  |
| 数量         | 240 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12/18 MC NE GN        | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1421150000</a> | TM-I, 插入式标记号, 30 x 4 mm, 绿色              |
| GTIN (EAN) | 4050118224870              |  |
| 数量         | 240 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12/18 MC NE RT        | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1421170000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4050118224931              |  |
| 数量         | 240 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 12/18 MC NE WS        | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1323730000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118126785              |  |
| 数量         | 240 ST                     |  |