

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







我们供应各种规格的M12 分配器。4、6 或 8 个 M12 插槽为 4 或 5 回路设计。组合引出线设计为固定电缆规格、罩盖规格供用户联接或用 M23联接。此外我们还供应一些特殊规格。例如可适用任何联接类型的 1 对 1 分配器或允许用于防爆区 1 的分配器。

### 通用订货数据

版本	外壳分配器下部, M12, 30 V, A 编码, LED: 是, 起始器 LED: 无, 接线类型: PNP
订货号	<u>1800001000</u>
类型	SAI-4-M 5P M12 OL UT
GTIN (EAN)	4032248341825
数量	2 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ			
<u> </u>	152 mm	深度 (英寸)	5.9842 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
艺度 一	60 mm		2.3622 inch
●重	105.16 g		
<b>温度</b>			
工作温度	-20 - 90°C		
不保产品合规			
doHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
 联接数据		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
最小电缆外径	6 mm	最大电缆外径	12 mm
分线盒出线	外壳分配器下部		
常规技术数据			
防护等级 防护等级	IP68	插拔式站点防错编码	A 编码
DIA 4-30 DIA 数	5		4
3年致 关接螺纹	M12		 是
と対象 LED	无		
材料数据			
独点材料	CuZn	插针镀层	镀金的
电气数据			
一 顶定电压,最小	10 V	 额定电压,最大	30 V
单个回路最大载流量	4 A	 总电流	10 A
字在电气分离	 是		109 Ω
 电缆技术数据			
回路数	5	最大电缆外径	12 mm
最小电缆外径	6 mm	适用于拖曳电缆	无
分类			
TIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
TIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
TIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
	27-44-01-08	ECLASS 3.0 ECLASS 10.0	27-44-01-11
CLASS 9.1			<u>-, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
			27-44-01-11
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-01-11 27-44-01-11	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-01-11 27-44-01-11

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸


### 与插图相似



## 尺寸图



### 接线图



## 数据信息页

### **SAI-4-M 5P M12 OL UT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

### 通用订货数据

类型 SAI-SK-M12

订货号 9456050000

GTIN (EAN) 4008190304058

数量 30 ST

版本

受保护组件,护罩

### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

### 通用订货数据

类型 SCREWTY SET -DM 订货号 <u>1920000000</u>

4032248436859

版本

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

数量 1 ST

GTIN (EAN)

### 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 通用订货数据

ESG 9/20 MC NE WS

1609940000

4008190203528

数量 200 ST

订货号

GTIN (EAN)

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

版本