

HDC-KIT-HE 32.140 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装尺寸: 10, 电极: 32, 螺钉联接, 500 V, 16 A, 铸铝, M 32
订货号	1802370000
类型	HDC-KIT-HE 32.140 M
GTIN (EAN)	4032248256822
数量	1 items

HDC-KIT-HE 32.140 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

1220 g

温度

温度限值

-40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

外壳基本材料

铸铝

表面处理

粉末涂层

防护等级

IP65 (接插后)

系列

HE

锁定元件材料

不锈钢

运行

电缆接头尺寸

M 32

两侧输入电缆数量

1

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

10

颜色 (RAL)

RAL 7035

BG

10

通用参数

回路数

32

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

10

电缆接头

M 32

基础材料

铝压铸

系列

HE

额定电压 (DIN EN 61984)

500 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

10

型号

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

10

最大压接面积

2.5 mm²

最小压接面积

0.5 mm²

表面处理

粉末涂层

主触点的最大拧紧扭矩

0.55 Nm

基础材料

铝压铸

主触点的最小拧紧扭矩

0.5 Nm

BG

10

分类

ETIM 6.0

EC002943

ETIM 7.0

EC002943

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 9.0

27-44-02-92

ECLASS 9.1

27-44-01-90

ECLASS 10.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HE 32.140 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HE 32.140 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC COS

我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	1430900000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	1430800000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	