

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。
HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。
魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。
采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装尺寸: 6, 电极: 16, 螺钉联接, 500 V, 16 A, 铸铝, M 25
订货号	1802390000
类型	HDC-KIT-HE 16.121 M
GTIN (EAN)	4032248256846
数量	1 items

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 565.68 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

外壳基本材料 铸铝	表面处理 粉末涂层
防护等级 IP65 (接插后)	系列 HE
锁定元件材料 不锈钢	

运行

电缆接头尺寸 M 25	上方输入电缆数量 1
联接类型 螺钉联接	安装尺寸 6
颜色 (RAL) RAL 7035	BG

通用参数

回路数 16	PE 连接类型 螺钉联接
安装尺寸 6	电缆接头 M 25
基础材料 铝压铸	系列 HE
额定电压 (DIN EN 61984) 500 V	额定电流 (DIN EN 61984) 16 A
BG 6	

型号

联接类型 螺钉联接	安装尺寸 6
最大压接面积 2.5 mm ²	最小压接面积 0.5 mm ²
表面处理 粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩 0.55 Nm
基础材料 铝压铸	主触点的最小拧紧扭矩 0.5 Nm
BG 6	

分类

ETIM 8.0 EC002943	ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943	ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92	

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**HDC COS**

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。

**通用订货数据**

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	1430900000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	1430800000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。

**通用订货数据**

类型	SPB-M 3	版本
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	