

**HDC-KIT-HE 10.110 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。  
 HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电  
 缆接头。  
 魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插  
 接件组合。  
 采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有缆保护弹  
 片。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装<br>尺寸: 4, 电极: 10, 螺钉联接, 500 V, 16 A, 铸铝, M<br>25 |
| 订货号        | <a href="#">1802420000</a>  |
| 类型         | HDC-KIT-HE 10.110 M   |
| GTIN (EAN) | 4032248256877   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC-KIT-HE 10.110 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

460.68 g

## 温度

温度限值

-40 °C ... 100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## 通用参数

外壳基本材料

铸铝

表面处理

粉末涂层

防护等级

IP65

系列

HE

EMC 外壳

无

锁定元件材料

不锈钢

## 运行

电缆接头尺寸

M 25

上方输入电缆数量

0

两侧输入电缆数量

1

联接类型

螺钉联接

锁定系统设计

侧面锁定, 普通高度

安装尺寸

4

密封

NBR

颜色 (RAL)

RAL 7035

BG

4

## 通用参数

回路数

10

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

4

电缆接头

M 25

基础材料

铝压铸

系列

HE

额定电压 (DIN EN 61984)

500 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

4

## 型号

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

4

最大压接面积

2.5 mm<sup>2</sup>

最小压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

表面处理

粉末涂层

主触点的最大拧紧扭矩

0.55 Nm

基础材料

铝压铸

主触点的最小拧紧扭矩

0.5 Nm

BG

4

## 分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

编制日期 25.01.2026 03:42:33 MEZ

目录日期 / 图纸

**HDC-KIT-HE 10.110 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-92

---

**HDC-KIT-HE 10.110 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

**HDC COS**

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



**通用订货数据**

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | HDC COS 16                 | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1431000000</a> | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |
| 类型         | HDC COS 24                 | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1430900000</a> | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |
| 类型         | HDC COS 32                 | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1430800000</a> | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |

**SPB**

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



**通用订货数据**

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | SPB-M 3                    | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1203600000</a> | 重载接插件, 附件, 锁紧螺栓 |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |