

HDC-KIT-HA 04.401 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HA, 安装尺寸: 1, 电极: 4, 螺钉联接, 400 V, 16 A, 塑料材质, M 20 |
| 订货号 | 1802430000 |
| 类型 | HDC-KIT-HA 04.401 M |
| GTIN (EAN) | 4032248256884 |
| 数量 | 1 items |

HDC-KIT-HA 04.401 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

104 g

温度

温度限值

-30 °C ... 80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

外壳基本材料

塑料材质

系列

HA

防护等级

IP65

EMC 外壳

无

运行

电缆接头尺寸

M 20

上方输入电缆数量

1

两侧输入电缆数量

0

联接类型

螺钉联接

锁定系统设计

侧面锁定, 普通高度

安装尺寸

1

密封

NBR

颜色 (RAL)

RAL 7035

BG

1

通用参数

回路数

4

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

1

电缆接头

M 20

基础材料

塑料材质

系列

HA

额定电压 (DIN EN 61984)

400 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

1

型号

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

1

最大压接面积

2.5 mm²

最小压接面积

0.5 mm²

主触点的最大拧紧扭矩

0.55 Nm

基础材料

塑料材质

主触点的最小拧紧扭矩

0.5 Nm

BG

1

分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92