

HDC-KIT-HA 03.302 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。  
HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电  
缆接头。  
魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插  
接件组合。  
采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有缆线保护弹  
片。

通用订货数据

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HA, 安装<br>尺寸: 1, 电极: 3, 螺钉联接, 400 V, 16 A, 铸铝, M 20 |
| 订货号        | <a href="#">1802450000</a>                                                        |
| 类型         | HDC-KIT-HA 03.302 M                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248256914                                                                     |
| 数量         | 1 items                                                                           |

## HDC-KIT-HA 03.302 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

153 g

## 温度

温度限值

-40 °C ... 100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规，有例外

RoHS 豁免（如适用/已知）

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## 通用参数

外壳基本材料

铸铝

表面处理

粉末涂层

防护等级

IP65

系列

HA

EMC 外壳

无

## 运行

电缆接头尺寸

M 20

上方输入电缆数量

1

两侧输入电缆数量

0

联接类型

螺钉联接

锁定系统设计

侧面锁定，普通高度

安装尺寸

1

密封

NBR

颜色 (RAL)

RAL 7035

BG

1

## 通用参数

回路数

3

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

1

电缆接头

M 20

基础材料

铝压铸

系列

HA

额定电压 (DIN EN 61984)

400 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

1

## 型号

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

1

最大压接面积

2.5 mm<sup>2</sup>

最小压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

表面处理

粉末涂层

主触点的最大拧紧扭矩

0.55 Nm

基础材料

铝压铸

主触点的最小拧紧扭矩

0.5 Nm

BG

1

## 分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92