

HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HA, 安装尺寸: 1, 电极: 3, 螺钉联接, 400 V, 16 A, 铸铝, M 20
订货号	1802470000
类型	HDC-KIT-HA 03.300 M
GTIN (EAN)	4032248256945
数量	1 items

HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 157 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65	系列	HA
EMC 外壳	无		

运行

电缆接头尺寸	M 20	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	联接类型	螺钉联接
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	安装尺寸	1
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	1		

通用参数

回路数	3	PE 连接类型	螺钉联接
安装尺寸	1	电缆接头	M 20
基础材料	铝压铸	系列	HA
额定电压 (DIN EN 61984)	400 V	额定电流 (DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

型号

联接类型	螺钉联接	安装尺寸	1
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
表面处理	粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩	0.55 Nm
基础材料	铝压铸	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
BG	1		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

HDC-KIT-HA 03.300 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92