

## SAISGS-P-3A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适用于机械工程。M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

## 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M8
订货号	<a href="#">1803860000</a>
类型	SAISGS-P-3A-3.5/5-M8
GTIN (EAN)	4032248259847
数量	1 items

## SAISGS-P-3A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

## 尺寸和重量

净重

9.5 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技术资料 可定制接插件

回路数

3

编码

A 编码

插针镀层

镀金的

联接类型

螺钉联接

外壳基本材料

PA

绝缘电阻

108 Ω

最大电缆直径

5 mm

最小电缆直径

3.5 mm

最大压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

最小压接面积

0.14 mm<sup>2</sup>

额定电压

60 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

插拔次数

≥ 50

污染等级

3

端头类型

公头

屏蔽连接

否

螺纹环材料

锌压铸

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

## 分类

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16