


BZT 2 WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

版本	附件, 标记号托架
订货号	1805480000
类型	BZT 2 WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270224
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	22.5 mm	深度 (英寸)	0.8858 inch
高度	11.25 mm	高度 (英寸)	0.4429 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	0.38 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-40 °C...55 °C
工作温度	-40 °C...100 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

类型	用于端子	宽度	5.1 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	深褐
基础材料	聚酰胺 66		

连接器标记号

间距 P (单位: mm)	5.00 mm
---------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		