

**BZT 1 ZA WS 10/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

**通用订货数据**

版本	附件, 标记号托架
订货号	<a href="#">1805520000</a>
类型	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
数量	100 items

**BZT 1 ZA WS 10/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	11.7 mm	深度 (英寸)	0.4606 inch
高度	7.55 mm	高度 (英寸)	0.2972 inch
宽度	5.07 mm	宽度 (英寸)	0.1996 inch
净重	0.22 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-40 °C...55 °C
工作温度	-40 °C...100 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	100 °C		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

类型	用于端子	宽度	5.07 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	深褐
基础材料	聚酰胺 66		

**连接器标记号**

间距 P (单位 : mm)	5.00 mm
----------------	---------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		