MEW 35/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的 规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

版本	固定器, 灰色, TS 35, None, 金属材质, 宽度: 12.5 mm, 100 ℃
订货号	<u>1805610000</u>
类型	MEW 35/1
GTIN (EAN)	4032248287017
数量	10 items

MEW 35/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママス			
"	44.5 mm		1.752 inch
· 高度	56.2 mm	高度 (英寸)	2.2126 inch
: EEE	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
重	44 g		
温度			
不境温度	-5 °C40 °C	最大持续工作温度	100 °C
不保产品合规			
	<u> </u>		
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	00-0-100747944-1-0	
SCIP	e 1c3 10et-6b6 /-4efa	-80a6-d307472f4de9	
其它技术参数	'		
安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	可拧紧		mare and
大小			
静差 TS 35	28.1 mm		
材料参数			
The world I dod	A 571167	AT 6. (A 87	
基础材料	金属材质	颜色编码	灰色
组燃等级符合 UL 94	None		
系统特征值			
类型	用于端子	安装导轨已装备	TS 35
通用的			
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
分类			
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
TIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
TIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-02 27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02
LULAGO 10.U	27-20-03-02		

目录日期/图纸 2

数据信息页

MEW 35/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

ZGB 翻转式成组标记座



ZGB 15 是折页式成组标记座。 标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。 ZGB 30 是折页式成组标记座。 标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。 有关插入式标签和防护条请参见"附件"。

通用订货数据

类型	ZGB 15	版本
订货号	<u>1636530000</u>	端子标记号, 端子标记, 15 x 7 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
类型	ZGB 30	版本
类型 订货号	ZGB 30 1611930000	版本 端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00

目录日期/图纸 3