


## 产品图片



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

版本	固定器, 灰色, TS 35, None, 金属材质, 宽度: 12.5 mm, 100 °C
订货号	<a href="#">1805610000</a>
类型	MEW 35/1
GTIN (EAN)	4032248287017
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	44.5 mm	深度 (英寸)	1.752 inch
高度	56.2 mm	高度 (英寸)	2.2126 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	44 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最大持续工作温度	100 °C
------	---------------	----------	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

## 其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
锁定	可拧紧		

## 大小

静差 TS 35	28.1 mm
----------	---------

## 材料参数

基础材料	金属材质	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

## 系统特征值

类型	用于端子	安装导轨已装备	TS 35
----	------	---------	-------

## 通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
------	------	---------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

**ZGB 翻转式成组标记座**



ZGB 15 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。  
 ZGB 30 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。  
 有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

**通用订货数据**

类型	ZGB 15	版本
订货号	<a href="#">1636530000</a>	端子标记号, 端子标记, 15 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
类型	ZGB 30	版本
订货号	<a href="#">1611930000</a>	端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	