

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**通用订货数据**

版本	Y- 插头, M8 / M8
订货号	1805660000
类型	SAI Y-4S M8-M8
GTIN (EAN)	4032248272723
数量	1 items

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E307231

尺寸和重量

净重	12 g
----	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	无
插针镀层	Au (Gold)	外壳基本材料	PUR
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-25...+85 °C		

联接数据

组件出线口 - 接插件	M8 针式	单出线口 1 - 接插件	M8 孔式
单出线口 2 - 接插件	M8 孔式	拧紧力矩矩	M8: 0.5 - 0.6Nm

标准

连接器标准	IEC 61076-2-104
-------	-----------------

通用参数

回路数	4	编码	无
联接螺纹	M8 / M8	插座触点材料	CuSn
插针材料	CuZn	插针镀层	Au (Gold)
外壳基本材料	PUR	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端口 1	M8/M8	端口 2	螺钉
屏蔽连接	否	外壳温度范围	-25...+85 °C
导线外径	-		


分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸**尺寸图****接线图**