

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



带 T 型接头功能的 Profibus-DP 模块确保无需切断现场总线，即可维修或更换现场设备。通过接插件，可以直接联接或断开（即插即用功能）现场设备，无需切断现场总线。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1806060000
类型	HDC CM BUS 2SS PBDP
GTIN (EAN)	4032248275182
数量	5 items

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	43 mm	高度 (英寸)	1.6929 inch
宽度	11.4 mm	宽度 (英寸)	0.4488 inch
长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	15.66 g		

温度

温度限值 -20 °C ... 85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept 气体力学模块

颜色编码 米色

通用参数

回路数	2	拧紧力矩	0.2 Nm
联接类型	螺钉联接	颜色编码	米色
绝缘材料	PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定)	最大PE连接拧紧力矩	0.6 Nm
型号	插头	最小PE连接拧紧力矩	0.5 Nm
基础材料	PC	系列	ConCept 模块
额定电压 (DIN EN 61984)	32 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	1 A	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是		

尺寸

宽度	11.4 mm	底座总长	34 mm
插头的高度	43 mm		

接头数据 PE

最大PE连接拧紧力矩	0.6 Nm	最小PE连接拧紧力矩	0.5 Nm
------------	--------	------------	--------

型号

导线最大压接面积 AWG	AWG 16	额定连接下的裸线长度	5 mm
联接类型	螺钉联接	基础材料	PC

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

