

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



系统配件

种类横幅, 可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

通用订货数据

版本	EM, 端子标记, 32.4 x 7.2 mm, 间距 P (单位 : mm) : 7.20 Weidmueller, 透明
订货号	1806120000
类型	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	32.4 mm	高度 (英寸)	1.2756 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
净重	0.6 g		

温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印方向	水平	
宽度	7.2 mm	
阻燃等级符合 UL 94	HB	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	透明	
卤素	不	
基础材料	聚丙烯	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Terminal marker	
工作温度范围	-40...80 °C	
应用/制造商	Weidmüller	

连接器标记号

间距 P (单位 : mm)	7.20 mm
----------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		


EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ELS MultiCard 标记号可以使用 PrintJet、plotter 或 SMark 打印机进行印制。尤其是，使用 PrintJet AVANCED 的彩色打印，能以多种方式夺人眼球的标记电缆和端子条。ELS 6/30 适合与 WKM 8/30 电缆标记号或 EM8/30 组标记座一起使用。

ELS 7/40 适合于 SchT5S 组标记座一起使用。

ELS 16/40 适合与 WKM 18/43 电缆标记号或 SchT5 组标记座一起使用。

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ELS 6/30 MC NE WS	版本
订货号	1045570000	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248779475	
数量	80 ST	
类型	ELS 6/30 MC NE GE	版本
订货号	1045580000	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248779482	
数量	80 ST	

ELS 6/30



ELS

ELS 标签是用于WKM电缆标记或编组标记座的非粘性插入式专用标签。标签表面采用亚光效果，材质为超薄且抗撕裂的聚酯纤维，为您保证极佳的标记效果和出色的辨识性。在严酷环境下，通过使用WKM防水护套，该解决方案亦能保证电缆标识长期有效。

通用订货数据

类型	ELS 6/30 MM WS	版本
订货号	2009980000	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118396850	
数量	3000 ST	
类型	ELS 6/30 MM GE	版本
订货号	2010620000	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118397178	
数量	3000 ST	

附件

www.weidmueller.com

ESO 插入式标记号



通用订货数据

类型	ESO 7 DIN A4 WS	版本
订货号	1607720000	端子标记号, 插入式标记号, 30 x 6.3 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190206116	
数量	10 ST	
类型	ESO 7 DIN A4 GE	版本
订货号	1634780000	端子标记号, 插入式标记号, 27 x 6.3 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190273361	
数量	10 ST	
类型	ESO 7 P DIN A4 GE	版本
订货号	1670400000	端子标记号, 插入式标记号, 27 x 6.3 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190430726	
数量	10 ST	
类型	ESO 7 P DIN A4 WS	版本
订货号	1670390000	端子标记号, 插入式标记号, 27 x 6.3 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190430719	
数量	10 ST	