

ST 4000/L P180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



得益于铁路技术中久经考验的环形电缆接头联接系统，我们的ST4000®大电压接线端子因其易于安装的优势得到了世界各地的广泛认可。

产品已经过相关测试，符合行业标准EN 50155、EN 50124-1、EN 45545和IEC 61373的相关要求。魏德米勒一直坚持产品的监测和进一步开发。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 隔板, 额定横截面: 旋紧的
订货号	1809200000
类型	ST 4000/L P180
GTIN (EAN)	4032248293520
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2020-06-12T00:00:00+02:00
替代产品	

ST 4000/L P180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	180 mm	高度 (英寸)	7.0866 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	321.2 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	无	防爆版	不
安装方式	直接安装		

可压接导线 (额定联接)

联接类型	旋紧的	最大压接面积 软导线	240 mm ²
最小多股导线接线截面积	10 mm ²		

材料参数

颜色编码	红色
------	----

系统特征值

类型	挡板及隔板	层数	1
层, 内部桥接	无	PE联接	无

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		