

ST 4000/L CB M12/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



得益于铁路技术中久经考验的环形电缆接头联接系统，我们的ST4000®大电压接线端子因其易于安装的优势得到了世界各地的广泛认可。

产品已经过相关测试，符合行业标准EN 50155、EN 50124-1、EN 45545和IEC 61373的相关要求。魏德米勒一直坚持产品的监测和进一步开发。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 汇流排, 额定横截面:
订货号	1809290000
类型	ST 4000/L CB M12/4
GTIN (EAN)	4032248293711
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。

ST 4000/L CB M12/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
净重	66.76 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不	安装方式	直接安装
-----	---	------	------

可压接导线 (额定联接)

最大压接面积 软导线	150 mm ²	最小多股导线接线截面积	10 mm ²
------------	---------------------	-------------	--------------------

材料参数

基础材料	青铜 - 锌	颜色编码	银色
------	--------	------	----

系统特征值

类型	其他	层数	1
层, 内部桥接	无	PE联接	无

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		