



得益于铁路技术中久经考验的环形电缆接头联接系统，我们的ST4000®大电压接线端子因其易于安装的优势得到了世界各地的广泛认可。产品已经过相关测试，符合行业标准EN 50155、EN 50124-1、EN 45545和IEC 61373的相关要求。魏德米勒一直坚持产品的监测和进一步开发。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 横联, 额定横截面:
订货号	1809410000
类型	ST 4000/L J3 M12
GTIN (EAN)	4032248293841
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 223.27 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型 螺钉固定的 防爆版 不
安装方式 直接安装

可压接导线 (额定联接)

最大压接面积 软导线 150 mm² 最小多股导线接线截面积 10 mm²

大小

间距 P (单位: mm) 55.00 mm

材料参数

颜色编码 银色

系统特征值

层数 1 层, 内部桥接 无
PE联接 无

通用的

回路数 3

额定数据

额定电压 4 kV 额定电流 415 A

分类

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03