

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







NPN-PNP Inverter

无源 M12 分配器有多种型号。此外魏德米勒还提供一些特殊规格的产品,如用于防爆区域的 SAI 分配器或符合人体工程学的 M8。这些创新产品受各种知识产权保护。

通用订货数据

版本	预制电缆规格, M12, 30 V, A 编码, LED: 是, 起始器 LED: 是, 接线类型: NPN-PNP 逆变器, 5 m
订货号	<u>1814990000</u>
类型	SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M
GTIN (EAN)	4032248303151
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	152 mm	深度 (英寸)	5.9842 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
净重 ————————————————————————————————————	715 g		
温度			
工作温度	0 - 50°C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
联接数据	, . <u></u>		
分线盒出线	预制电缆规格		
常规技术数据			
防护等级	IP68		A 编码
回路数	5		8
联接螺纹	M12	 污染等级	3
阻燃性能	V-0		≤ 50
LED	 是	 起始器 LED	是
操作功能的 LED 颜色			
材料数据			
Al ata the Latest	_	O / D A I John	Major I Let
外壳基本材料	Pocan	分线盒材料	塑料材质
外壳颜色	灰, RAL 7032	盖罩密封材料	Viton
螺钉插座	CuZn,镀镍		CuZn PBT (UL 94 VO)
插针镀层 中 与 数据	镀金的	触点支架材料	PB1 (UL 94 VU)
电气数据			
额定电压,最小	10 V		30 V
检测电压	1 kV	单个回路最大载流量	4 A
存在电气分离	无	绝缘电阻	109 Ω
电缆技术数据			
回路数	5	拉套额条	四名
<u>四路致</u> 外径	8.2 mm	 	
<u>外任</u> 卤素	 不		
弯曲循环	2 Mio		8 x 0.34 mm ² + 3 x 1.0
护套材料	PUR	颜色编码	
 电缆长度	5 m	 适用于拖曳电缆	棕色, 绿/黄 是
· CON NIX	<u> </u>	(二) ココンス・マッパ	<u>~</u>

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08
ECLASS 13.0	27-44-01-08	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com


图纸

尺寸图



接线图







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

类型 SAI-SK-M12

订货号 9456050000

GTIN (EAN) 4008190304058

30 ST 数量

版本

受保护组件,护罩

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型 SCREWTY SET-DM 订货号 1920000000

4032248436859

GTIN (EAN)

1 ST 数量

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

订货号

通用订货数据

ESG 9/20 MC NE WS

1609940000

版本 ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

GTIN (EAN) 4008190203528 数量

200 ST